

Garant

Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravne ravne, namještanje širine otvora, ukupna duljina: 205mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 763030 205 |
| GTIN | 4045197600851 |
| Razred artikla | 71D |

Opis**Izvedba:**

Od visoko kvalitetnog čelika, s oprugom za otvaranje.

Visokokvalitetne univerzalne škare s ergonomskom 2K-ručkom i mekanim umetkom. Sposobnost lakog rezanja žica do Ø 2,5 mm. Podesive različite **širine otvora ručke**, zato su jednako prikladne i za male i za velike ruke.

Ravni oblik, donja oštrica fino nazubljena.

Upotreba:

Višestruko primjenjive. Idealne za tanke limove, plastiku, kožu, karton, papir, žice, tkanine itd.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------|
| ukupna duljina | 205 mm |
| Duljina oštrice | 50 mm |
| Vrsta proizvoda | Škare |