

**Plosnata zavinuta kliješta, polirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	712250 160
GTIN	4003773043454
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S dugim uskim čeljustima u obliku zaobljenog šiljka. Umetnut zglob bez zračnosti. Čeljusti nazubljene.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Površina	atramentirano u crnoj boji
Površina	Glava polirana
Oblik otvora ključa	ravno
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti
s punom izolacijom	ne
Drška	presvučeno plastikom
bez iskrenja	ne
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	54 mm

s oštricom	ne
Materijal	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadin elektročelik
Materijal	kaljeno u ulju
Standard	DIN ISO 5745
Vrsta proizvoda	Plosnato-obla kliješta