

**Garant****Momentni odvijač bez skale, priхват izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 500cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659908 500
GTIN	4045197611260
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta drška** s praktičnom i za kožu ugodnom **Haptoprene®** površinom omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Željeni se moment može kontinuirano podesiti pomoću uređaja za ispitivanje momenta (br. 654300 654460) i 6-kutnog odvijača (nije sadržan u opsegu isporuke). Tvorničko postavljanje od 20 komada po veličini. Za **priхват izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Smjer momenta: Pritezanje udesno

Točnost mjerenja momenta:  $\pm 6\%$

Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Kalibriranje: O6

Kalibriranje: O7

Točnost mjerenja momenta:  $\pm 6\%$

Ukupna duljina L: 124 mm

podešeni okretni moment: 3 Nm

Područje okretnog momenta: 100 - 500 cNm

Područje okretnog momenta: 1 - 5 Nm

maksimalan Ø: 35 mm

## Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
podešeni okretni moment	3 Nm
maskimalan okretni moment	500 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Područje okretnog momenta	100 - 500 cNm
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Težina	96 g
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	124 mm
Priključak	izmjenjiva oštrica
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
maksimalan Ø	35 mm
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	018891 400
Postavke Momentni ključ bez skale	018890
Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	018820 400
Kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
Postavke Momentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanje Momentni odvijač bez skale maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

## Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača maks. stezni moment 11 Nm	654390 11
Uređaj za provjeru okretnog momenta i kalibriranje maks. stezni moment 5 Nm	654395 5
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm	654300 10
L odvijač sa 6 kutova sa zadržnom kuglicom, kromiran 6-kut 5 mm	626085 5