



HSS bit ureznik, za navoj: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676307 M5
GTIN	4013288119094
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

ukupna duljina: 36 mm

Duljina drške: 14 mm

nagib: 0,8 mm

Tehnički opis

za navoj	M5
ukupna duljina	36 mm
nagib	0,8 mm
Duljina drške	14 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Primjena kod vrste bušenja

do 1xD kod prolazne rupe

Vrsta proizvoda

Bit ureznik