



Asortiman bit upuštača u čvrstoj kutiji, 8 dijelova



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676313
GTIN	4013288117342
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Sadržaj:

Bitovi za upuštače, jedna oštrica: Br. 676311 po 1 kom. vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Držač odvijača: Jedan kom. br. 676410

„Rapidaptor“ Spojna drška: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	1
Broj dijelova	8
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Pribor

Bit upuštač s 1 reznom oštricom Vanjski Ø 20,5 mm	676311 20,5
Bit upuštač s 1 reznom oštricom Vanjski Ø 8,3 mm	676311 8,3
Bit upuštač s 1 reznom oštricom Vanjski Ø 6,3 mm	676311 6,3
Bit upuštač s 1 reznom oštricom Vanjski Ø 16,5 mm	676311 16,5
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K
Bit upuštač s 1 reznom oštricom Vanjski Ø 10,4 mm	676311 10,4
Bit upuštač s 1 reznom oštricom Vanjski Ø 12,4 mm	676311 12,4