



## HSS bit ureznik, za navoj: M10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676307 M10
GTIN	4013288119148
Razred artikla	63H

### Opis

**Izvedba:**

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

**Prednost:**

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

**Upotreba:**

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

ukupna duljina: 41 mm

Duljina drške: 14 mm

nagib: 1,5 mm

### Tehnički opis

za navoj	M10
nagib	1,5 mm
Duljina drške	14 mm
ukupna duljina	41 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Primjena kod vrste bušenja

do 1xD kod prolazne rupe

Vrsta proizvoda

Bit ureznik