



HSS kombinirani bit ureznici, za navoj: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676306 M5
GTIN	4013288101525
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

1 alat za 3 radna postupka:

bušenje otvora za jezgru – rezanje navoja – skidanje srha / upuštanje.

Uporaba u bušilici za desni i lijevi hod.

Primjena kod vrste bušenja: do 1×D kod prolazne rupe

ukupna duljina: 41 mm

Duljina drške: 12 mm

Duljina svrdla a: 7 mm

Spiralno svrdlo Ø: 4,2 mm

nagib: 0,8 mm

Tehnički opis

Duljina drške	12 mm
za navoj	M5
nagib	0,8 mm
Spiralno svrdlo Ø	4,2 mm
ukupna duljina	41 mm
Duljina svrdla a	7 mm

Oznaka proizvođača	847 HSS
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Kut vrha	60 stupanj
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1xD kod prolazne rupe
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Vrsta proizvoda	Bit ureznik