

Erdi**Ideal-škare za lim s HSS oštricama, desni smjer obrade, ukupna duljina: 260mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	766350 260
GTIN	4010220000274
Razred artikla	73X

Opis**Izvedba:**

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Glava škara s **HSS oštricama** (HRC 65). Izrazito dugačak vijek trajanja oštrica. Krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.

Područje rezanja: limovi do 1,8 mm; V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Tehnički opis

ukupna duljina	260 mm
Duljina oštrice	33 mm
Primjena	desni smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Garnitura za popravak Ideal škara za lim	766020
--	--------