

**Precizna kliješta, kromirana plosnato-šiljasti, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	715800 125
GTIN	4003773043645
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S kratkim, uskim čeljustima, unutarnja strana glatka. Kliješta kromirana, ručice prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 9655**

**Materijal:**

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	125 mm
Duljina čeljusti	27 mm
Oblik otvora ključa	plosnato-šiljasto, ravno
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	iznutra glatko
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Zahvatna kliješta

