

**Telefonska kliješta ERGO™ ravna, kromirana, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 713940 140 |
| GTIN | 7314150102150 |
| Razred artikla | 730 |

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadij čelik, glava i zglob kromirani. Posebno uske, zaobljene-šiljaste čeljusti, narovašene. Navlake jakih stjenki s **oprugom za otvaranje koju se može otpustiti**. Rezne oštrice indukcijski kaljene (ca. 59 HRC); prikladne za tvrdu i meku žicu.

Standard:**DIN ISO 5745****Tehnički opis**

| | |
|---|---|
| ukupna duljina | 140 mm |
| Duljina čeljusti | 39 mm |
| Drška | ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | da |
| Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 59 HRC) |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | kromirano |

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta