

**Telefonska kliješta ERGO™ ravna, kromirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713940 160
GTIN	7314150102167
Razred artikla	730

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadij čelik, glava i zglob kromirani. Posebno uske, zaobljene-šiljaste čeljusti, narovašene. Navlake jakih stjenki s **oprugom za otvaranje koju se može otpustiti**. Rezne oštrice indukcijski kaljene (ca. 59 HRC); prikladne za tvrdu i meku žicu.

Standard:**DIN ISO 5745****Tehnički opis**

ukupna duljina	160 mm
Duljina čeljusti	49 mm
Drška	ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	da
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 59 HRC)
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta