

**Precizna kliješta, kromirana okrugla šiljasta, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	716400 125
GTIN	4003773043652
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S kratkim, uskim čeljustima, unutarnja strana glatka. Kliješta kromirana, ručice prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Duljina čeljusti	27 mm
Oblik otvora ključa	okruglo - šiljasto, ravno
Standard	DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti	iznutra glatko
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Zahvatna kliješta

