

**Garant****Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719770 J0
GTIN	4045197503893
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom.

**S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik C - ravne čeljusti.**

**Prednost:**

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

**Upotreba:**

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

**Standard:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Tehnički opis**

Ø vrha	0,9 mm
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	8 - 13 mm
ukupna duljina	140 mm
Oblik	C
Standard	DIN 5256 C
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Oblik čeljusti	ravno

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	crna
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove