



Mehaničarska kliješta, kromirana plosnato-široka, ravna, ukupna duljina: 190 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	716900 190
GTIN	4003773043676
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čvrste dugačke čeljusti, narovašene. Kliješta kromirana, ručice s višekomponentnim drškama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Oblik: ravno

Duljina čeljusti: 50 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	190 mm
Duljina čeljusti	50 mm
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Oblik otvora ključa	plosnato-široko, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Oblik	ravno
Drška	Višekomponentne navlake
Materijal	Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Zahvatna kliješta