

**Plosnato-oblakliješta ravna, polirana, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	713150 125
GTIN	4003773015932
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.

Fosfatirana kliješta, glava polirana. Ručke prevučene plastikom. Elastične čeljusti otporne na uvijanje.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Duljina čeljusti	27 mm
Drška	presvučeno plastikom
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti, ravno
Standard	DIN ISO 5745
Odlika čeljusti	Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta