



Kliješta za vanjske prstenove, tip: A11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719905 A11
GTIN	4045197493118
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom. **Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnički opis

ukupna duljina	135 mm
Ø vrha	1,3 mm
Oblik	B
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	10 - 25 mm
Standard	DIN 5254 B
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°
Drška	presvučeno plastikom

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove