

**Garant****Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A31****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719870 A31
GTIN	4045197504173
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Ručica i zglobovi kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

**Prednost:**

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

**Upotreba:**

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

**Standard:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Tehnički opis**

Ø vrha	2,3 mm
ukupna duljina	210 mm
Oblik	B
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	40 - 100 mm
Standard	DIN 5254 B

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	crna
s graničnikom	ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove