



Precizna kliješta za vanjske prstene s graničnikom, tip: A0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719892 A0
GTIN	4003773061748
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

S podesivim graničnikom

Kliješta sivo atramentirana. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik A - ravne čeljusti.**

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Oblik	A

za vanjski Ø sigurnosnih prstena	3 - 10 mm
Ø vrha	0,9 mm
Standard	DIN 5254 A
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	da
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove