

**Garant****Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J21****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719770 J21
GTIN	4045197504067
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom.

**S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik D - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

**Prednost:**

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

**Upotreba:**

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

**Standard:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Tehnički opis**

Ø vrha	1,8 mm
ukupna duljina	165 mm
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	19 - 60 mm
Oblik	D
Standard	DIN 5256 D
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni unutarnji prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	crna
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove