

Garant

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	A16M SSKCR/L09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	9 mm
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Duljina izboja L_1	48 mm
Stezna visina L_2	15,25 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500