



## Pneumatski udarni odvijač, tip: W2910



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

- **Snažan udarni mehanizam s dvostrukim čekićem.**
- **Mala težina uz velik učinak.**
- **Kompozitno kućište i drška s dugim vijekom trajanja.**
- **Tri stupanja okretnog momenta.**
- **Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.**
- **Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.**

#### Upotreba:

Prikladno za zahtjevne primjene.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

### Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	3,3 m/s <sup>2</sup>
Duljina	160 mm
Područje okretnog momenta	150 - 400 Nm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M14
Težina	1,2 kg
Radna buka	89 dB(A)
Oznaka proizvođača	W2910
maksimalna potreba za zrakom	1020 l/min
Visina	178 mm
Oblik konstrukcije	Pištalj
Pogonski profil prihvata za alat	□
Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
maksimalan broj okretaja	6500 min <sup>-1</sup>
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Desni/lijevi hod	da
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač