

**Garant****Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 39
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	12,5 mm
Vijak za podlošku	259025 3
Veličina drške	32 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
ISO kod držača	MVVNN 3225P16
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	45 mm
Veličina pločice	16 mm
Stezna vilica	259038 2
Ukupna duljina L za neutralne držače	170 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500