

Garant**Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d: 21/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Razred artikla	21V

Opis**Izvedba:**

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za rezu pločicu.

- **S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.**
- **Jednostavna zamjena reznih pločica.**

Tehnički opis

Ukupna duljina L	80,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 10
Stezna visina L ₂	11,5 mm
Veličina pločice	06 mm
Duljina glave L ₁	21 mm
Ø drške D _s	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500