

**Garant****Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d: 42/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Razred artikla	21V

**Opis****Izvedba:**

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za rezu pločicu.

- **S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.**
- **Jednostavna zamjena reznih pločica.**

**Napomena:**

**Samo** za tokarenje i izradu skošenja!

**Tehnički opis**

Stezna visina L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ukupna duljina L	100,5 mm
Veličina pločice	06 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	42 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 10
Serija	Mini
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8