

Garant**Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Vijak za podlošku	269013 2
ISO kod držača	SCSCR/L 2020K09
Duljina glave L ₁	22 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	126 mm
Veličina pločice	9 mm
Podložna pločica	269005 1
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500