

Garant**Pločica s punim profilom 30° unutarnja, desna, HB7125, broj navoja / cola: 4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270984 4 |
| GTIN | 4045197929457 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Broj brzina/coli | 4 |
| Rezni materijal | HM |
| Primjena | desni |
| unutarnja/vanjska primjena | unutarnji |
| Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil |
| Vrsta | HB7125 |
| Vrsta navoja | RD-LH |
| Vrsta navoja | RD |
| Norma navoja | DIN 405 |
| Kut navoja oko | 30 stupanj |
| Debljina | 4,76 mm |
| Veličina pločice L | 22 mm |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | S |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno | | |
| isprekidano | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |