



## Garnitura probijača u spremniku, Područje utiskivanja: 2-50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Razred artikla	86C

### Opis

#### Izvedba:

2K-držač (do vel. 3–20) s pištoljskom ručicom s izmjenjivim precizno brušenim glavama za probijanje. Za proizvodnju brtvenih prstenova u jednom radnom koraku u držač je moguće staviti 2 glave za probijanje s različitim Ø.

#### Upotreba:

Za bušenje ili proizvodnju ploča / prstena u jednom radnom koraku. Za gumu, kožu, filc, plastiku, pluto, tkaninu ili slične materijale.

#### Dio isporuke:

Po 1 glava za probijanje Ø br. 832110: 29 kom. vel. 2#50

Mogućnosti kombiniranja glava za probijanje, iznutra: izvana (mm): 2–10 iznutra s 12–50 izvana 12–20 iznutra s 22–50 izvana 22–30 iznutra s 32–50 izvana 32–40 iznutra s 42–50 izvana

Spremnik Duljina×širina×visina (mm): Plastika 265×200×50

Centrirni šiljak br. 832140: 1 kom.

#### Napomena:

- Kao podlogu koristiti kod obrade drvo, kožu ili slično.
- Sljedeće kombinacije nisu moguće. 20 (unutra) sa 22 (vani); 30 (unutra) sa 32 (vani); 40 (unutra) sa 42 (vani); 50 (unutra) s 52 (vani).

### Tehnički opis

Područje utiskivanja	2 - 50 mm
Vrsta proizvoda	Alat za štancanje

## Pribor

Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 3 mm	832110 3
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 8 mm	832110 8
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 6 mm	832110 6
Držać probijača područje probijanja 2-50 mm	832155 2-50
Nož za rezanje krugova	832130
Držać za područje probijanja 2-50 mm	832125 2-50
Vrh za centriranje s oprugom	832140
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 4 mm	832110 4
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 16 mm	832110 16
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 5 mm	832110 5
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 36 mm	832110 36
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 30 mm	832110 30
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 24 mm	832110 24
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 38 mm	832110 38
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 12 mm	832110 12
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 28 mm	832110 28
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 32 mm	832110 32
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 40 mm	832110 40
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 48 mm	832110 48
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 34 mm	832110 34
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 7 mm	832110 7
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 46 mm	832110 46
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 50 mm	832110 50
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 44 mm	832110 44

Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 9 mm	832110 9
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 20 mm	832110 20
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 14 mm	832110 14
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 18 mm	832110 18
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 42 mm	832110 42
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 26 mm	832110 26
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 10 mm	832110 10
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 22 mm	832110 22
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 2 mm	832110 2