

Garant**Transportna kolica T7, tip: T74****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918540 T74
GTIN	4045197611864
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

3 police.
Srednja polica koja se može učvrstiti na 3 visine. Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Perforirana limena stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

širina	980 mm
--------	--------

Standard	EN 1757-3
Dubina	509 mm
Dubina površine za utovar	500 mm
Visina donje nosive površine	195 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Visina gornje nosive površine	850 mm
Tip	T74
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Širina nosive površine	850 mm
Nosivost nosive površine na sredini	80 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Ø kotača	125 mm
Visina	1020 mm
Težina	45 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina srednje nosive površine	522 mm
Nosivost nosive površine gore	80 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

Pribor

Dodatna ladica za transportna kolica tip 75	918556 75
Međuspremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za kolica na kotačiće T5 i T7 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 500 mm	918570 500
Limena ploča za alat za vješanje tip SP2	918580 SP2