

Garant**Euronorm kolica, tip: TE37****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Stabilna čelična konstrukcija, limene platforme s povišenim limom, podesive u rasteru od 280 mm.

Izvršno za prihvatanje Euronorm spremnika.

Platforme se mogu učvrstiti na različite načine i podesivo su nagibane od 15° i 30° radi lakšeg uklanjanja.

Donja platforma čvrsto je povezana s okvirom i ne može se nagnuti.

Drška s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom).

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano**.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Ispоруka bez montaže. Euronorm spremnike pronaći ćete u grupi 96 pod br. 963378 – 963380.

Tehnički opis

Težina	85 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina površine za utovar	610 mm
Tip	TE37
Širina nosive površine	1240 mm
Ovjesni raster	280 mm
Dubina	670 mm
Visina	1735 mm
širina	1300 mm
Nosivost po platformi	50 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø kotača	125 mm
Podesivi nagib	15; 30 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	280 mm
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal

Pribor

Euronorm spremnicrveni tip NB14	963378 NB14
Euronorm spremnicrveni tip NB20	963378 NB20
Euronorm spremnicisivi tip NB33	963380 NB33
Euronorm spremniciplavi tip NB42	963379 NB42
Euronorm spremnicisivi tip NB42	963380 NB42
Euronorm spremnicisivi tip NB31	963380 NB31
Euronorm spremnicisivi tip NB70	963380 NB70
Euronorm spremnicisivi tip NB50	963380 NB50
Euronorm spremnicisivi tip NB5	963380 NB5
Euronorm spremnicrveni tip NB42	963378 NB42

Euronorm spremniciplavi tip NB14	963379 NB14
Euronorm spremnicisivi tip NB24	963380 NB24
Euronorm spremnicicrveni tip NB70	963378 NB70
Euronorm spremniciplavi tip NB5	963379 NB5
Euronorm spremnicisivi tip NB10	963380 NB10
Euronorm spremnicisivi tip NB20	963380 NB20
Euronorm spremnicisivi tip NB14	963380 NB14
Euronorm spremniciplavi tip NB70	963379 NB70
Euronorm spremnicisivi tip NB34	963380 NB34
Euronorm spremnicicrveni tip NB10	963378 NB10
Euronorm spremniciplavi tip NB20	963379 NB20
Euronorm spremnicisivi tip NB80	963380 NB80
Euronorm spremniciplavi tip NB10	963379 NB10
Euronorm spremnicisivi tip NB15	963380 NB15
Euronorm spremnicisivi tip NB55	963380 NB55
Euronorm spremnicicrveni tip NB5	963378 NB5