


Garant
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201307 5
GTIN	4045197929990
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

 Duljina rezne oštrice L₃: 13 mm

 Duljina izboja L₁ uključ. oslobađanje: 21 mm

 Oslobađanje Ø D₁: 4,8 mm

Ukupna duljina L: 57 mm

 Ø drške D₃: 6 mm

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,04 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	21 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Broj zubi Z	2
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,03 mm

Oblik drške	HB
Ø reza D_c	5 mm
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Oslobađanje Ø D_1	4,8 mm
Kut spirale	30 stupanj
Ukupna duljina L	57 mm
Drška	DIN 6535 HE s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø drške D_s	6 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala