

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik AD, SK 50, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

S otvorom za Balluff/RFID čip. Maksimalna pogreška koncentričnosti $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pjeskareno i brušeno.

- **Uska konstrukcija.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni pridržni momenti na alatu.**

Dio isporuke:Uključuje **Torx® - stezni ključ** s poprečnom drškom **za snažno stezanje**.**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski Ø D	50 mm
Izvedba	tanko
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 50

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Unutarne hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje