

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 100, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Za desni i lijevi smjer rotacije.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Kružnost vrtnje $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Uska konstrukcija.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni stezni momenti na alatu.**

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T drškom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Tehnički opis

Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski \varnothing D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Izvedba	tanko

Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje