

**Garant****Kratka stezna glava za bušenje, VDI 40, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- **Dovod rashladnog sredstva putem rupe za indeksiranje.**
- **Maksimalni tlak sredstva za hlađenje 50 bar.**
- **Tip GARANT s Torx® steznim ključem za veliku silu stezanja.**

**Upotreba:**

Na NC tokarilicama i obradnim centrima.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

Vanjski Ø glave d <sub>1</sub>	50,5 mm
Duljina izboja l <sub>1</sub>	90 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Stezni ključ	TX25
VDI veličina	VDI 40
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI kratka stezna glava

