



Precizni strugač s izmjenjivom šiljkom Alatni čelik



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 836400 |
| GTIN | 7290003236701 |
| Razred artikla | 83G |

Opis

Izvedba:

Držač od lakog metala (duljina 120 mm) sa čahurom i izmjenjivim, prespojivim trobridnim šupljim profilnim šiljkom od **specijalnog alatnog čelika WS** ili **tvrdog metala**. Šiljak se može izvući i brusiti po cijeloj duljini.

Napomena:

Vidi i noževe strugača br. 839677; 839678.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ukupna duljina | 120 mm |
| Širina oštrice | 4,2 mm |
| Duljina cilindričnog dijela | 80 mm |
| Izvedba drške | 6-kutni 12 mm |
| Materijal oštrice | WS |
| Izmjenjive oštrice | da |
| Vrsta proizvoda | Strugala |

Pribor

| | |
|---|--------|
| Ravan nož za mali strugač | 839677 |
| Specijalni koljenasti nož za mali strugač | 839678 |

| | |
|--|--------|
| Rezervni ravni šiljak (80×4,2 mm)Alatni čelik | 836410 |
| Ravna zamjenska oštrica (50×3,2 mm)Tvrđi metal | 836420 |
| Ravna zamjenska oštrica (75×3,2 mm)HSS | 836425 |