



## Plosnati strugač s Ploča od tvrdog metala, širina oštrice: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	837520 25
GTIN	4049002021084
Razred artikla	86D

### Opis

#### Izvedba:

Snažni plosnati čelik sa steznim mehanizmom i **izmjenjivom pločicom sa 4 oštrice od tvrdog metala**. Pločica od tvrdog metala brušena je i spremna za primjenu, ima 4 oštrice i može je se izmjenjivati.

#### Napomena:

Pločice za struganje art. 837600 odgovaraju i za električni i ručni strugač.

### Tehnički opis

Širina oštrice	25 mm
Broj oštrica Z	4
ukupna duljina	450 mm
Veličina pločice od tvrdog metala	25×25×2 mm
Izvedba drške	Lakirana drvena drška
Materijal ručice	Drvo
Materijal oštrice	HM
Vrsta proizvoda	Strugala

### Pribor

Zamjenska pločica strugača od tvrdog metala širina oštrice 25 mm	837600 25
--	-----------

