



Etažna kolica s 4 police, tip: 8312



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919880 8312
GTIN	4017976083124
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, prednje strane s okomitim cijevnim nosačima u razmaku od 130 mm. Police od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost ukupno	600 kg
Materijal kotača	TPE
Širina nosive površine	1000 mm

Tip	8312
Visina nosive površine 2	669 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina nosive površine 4	1469 mm
Standard	EN 1757-3
Nosivost po polici	90 kg
Težina	83 kg
širina	1169 mm
Ø kotača	200 mm
Visina nosive površine 1	269 mm
Pomična ručica	da
Visina nosive površine 3	1069 mm
Visina	1800 mm
Raster podešavanja visine	100 mm
Dubina	709 mm
Dubina površine za utovar	700 mm
Podešavanje visine u rasteru	100 mm
Vrsta proizvoda	Etažna kolica