

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, tip: GG**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215992 GG
GTIN	4045197938138
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU090408 TR-H

Tip: GG

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z : 0,13 mm

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOEU090408 TR-H
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	GG
Posmak f_z	0,13 mm
Vrsta	HB7710
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	330 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		