

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7940, tip: TI****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215990 TI |
| GTIN | 4045197938121 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3,5 \text{ mm}$

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU090408 R-L

Tip: Ti

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z : 0,07 mm**Tehnički opis**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Posmak f_z | 0,07 mm |
| Tip | Ti |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU090408 R-L |
| Vrsta | HB7940 |
| Rezni materijal | HM |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 145 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 115 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 55 m/min | S |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |