

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215996 UNI
GTIN	4045197938169
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU090408 TR-M

Tip: UNI

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOEU090408 TR-M
Tip	UNI
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	175 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	145 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
GG(G)	prikladno	220 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		