

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ø reza $D_c$	20 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Ø $D_3$	12 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	32 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	10,13 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	180 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Duljina izboja $L_1$	100 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $a_p$	0,3 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,26 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2