

**Garant**

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, Ø D / broj pločica  
Z: 66/5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212167 66/5
GTIN	4045197939494
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

**Upotreba:**

S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 – za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

**Pažnja:**

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
--	-----------------------

Garnitura sigurnosnih ploča	219955
Ø D <sub>3</sub>	50 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1604
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP

674252 20IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm

211750 5,7