



Držač za rovašenje desni, veličina drške: 12mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 290018 12 |
| GTIN | 4030741660689 |
| Razred artikla | 29H |

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

- **Minimalni pritisak smanjuje opterećenje za alat i stroj.**
- **Sinkrono vreteno za jednostavno podešavanje nosača i visine vrha.**

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------|
| Širina drške | 12 mm |
| Radno područje | 0 - 15 mm |
| za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2 | 4 mm |
| Klin | 299910 6 |
| za \varnothing nazubljenog kotačića d_1 | 15 mm |
| Visina drške | 12 mm |
| za širinu nazubljenog kotačića b | 4 mm |
| za profil nazubljenog kotačića | RAA 2×AA |
| za profil nazubljenog kotačića | RBL 2×BR |
| za profil nazubljenog kotačića | RGE45° BL/BR45° |
| za profil nazubljenog kotačića | RBR 1×BL |

za profil nazubljenog kotačića

RBR 2×BL

Vrsta proizvoda

Alat za nazubljivanje