

 **KOMET**
KOMET REAMAX® TS glava za razvrtnje H7 HM ASG3000, DGB-P, nazivni Ø D: 28mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239822 28
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Izvedba:

Glava za razvrtnje fino brušena **na toleranciju H7**.

Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u μ području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do $5 \times D$.

U geometriji **ASG3000** s kutom uvodnog dijela 45° i dodatan žlijeb za pozitivno odvođenje odvojenih čestica duž rezne oštrice. Za **slijepe i prolazne rupe**.

Napomena:

- **Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.**
- **Za odgovarajuće držače vidi br. 239880 – 239940.**
- **Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.**

Tehnički opis

Broj oštrica Z	6
Duljina rezne oštrice l_1	6 mm
Nazivni Ø D	28 mm
Posmak f u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/okr
Duljina glave l	25 mm

za držače br. 239880 - 239940	27 – 34,99
Prevlaka	DGB-P
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
GGG	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		