

Radna platforma za viličare, tip: 1115X1200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Čvrsta cjevasta čelična konstrukcija sa sveobuhvatnom zaštitom od pada, uključujući 2 PSA zaustavna uređaja. Stražnja stijenka od žičane mreže, neklizajuća radna platforma. Podizanje viličarom sa široke strane. Osiguranje pomoću klina sprječava klizanje platforme s vilica. S cinčanom ladicom za alate. Visina parapeta 1,10 m. Podnožje 1200×800 mm.

Upotreba:

Za siguran rad pri popravcima i održavanju na visokim dijelovima zgrada, stropnih rasvjeti, itd.

Standard:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lakiranje:

Žutonarančasto RAL 2000 **lakirano**.

Napomena:

Pridržavajte se smjernica specifičnih za državu prilikom upotrebe radnih platformi za viličare. Odgovarajuće radne platforme za Austriju (ispitao TÜV Austria) i Belgiju na upit.

Tehnički opis

Dubina	1040 mm
--------	---------

Nosivi teret	300 kg
Ulazni džepovi dimenzija A	200 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	80 mm
Ulazni džepovi razmak B	600 mm
Težina	91 kg
Visina	1990 mm
širina	1200 mm
Širina površine za stajanje	1200 mm
Dubina površine za stajanje	800 mm
Vrsta proizvoda	Radno postolje