

fetra[®]
....**Paletni viličar s vagonom, nosivost: 2000kg****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 919915 2000 |
| GTIN | 4017976021225 |
| Razred artikla | 96D |

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija okvira i vilica bez izobličenja.
Vaga s rasponom vaganja 1-2000 kg i preciznosti od ± 2 kg. Stupnjevanje po 1 kg. LCD-zaslon, panel osjetljiv na dodir s tipkom UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE i tipka za nuliranje, napajanje pomoću 4x1,5V AA baterije (sadržane u opsegu isporuke).

Tekst oblačića:

Tandemski valjci za vilice s poliuretanom.

Zakretni kotačići od poliuretana.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Lakiranje:

Žuta / crna boja, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

| | |
|----------------|---------|
| Širina | 540 mm |
| Duljina vilice | 1150 mm |
| Širina vilice | 160 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Nosivost | 2000 kg |
| Težina | 117 kg |
| Područje koda | 85 - 205 mm |
| Materijal upravljačkih kotačića | Poliuretan |
| Materijal viljuškastih kotačića | Poliuretan Tandem |
| Duljina | 1550 mm |
| Vaga | da |
| Boja | žuto-crna |
| Područje vaganja | 1 - 2000 kg |
| Broj sadržanih baterija | 4 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081557 LR6 |
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Vrsta proizvoda | Paletni viličari |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081551 LR6 |
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081553 LR6 |
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081552 LR6 |