

**Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255111 20
GTIN	4045197941893
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Duljina glave L ₁	28 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Rezervni dio	259981 5
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 5	259981 5
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	250025 20/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	250019 20/12