

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7510, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmaks} = 4 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,22 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,22 mm
Tip	ST1400
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEMT 1305 AGSR
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		