

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmaks} = 4$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

Tip	ST900
Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEMT 1305 AGSR
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		