

Garant

Držač za glodače glave cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301138 22
GTIN	4045197942227
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	22 mm
Duljina klina glodalice L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Stezni Ø D ₁	22 mm
Prihvat	SK 40 A = 200

Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža