

**Garant**

**Držać za glodače glave cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 200, Ø trna d1: 16mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301151 16
GTIN	4045197942265
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

**Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

**Prednost:**

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

**Napomena:**

Druge veličine dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Prihvat	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6357

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža